

KERN ABS 320-4N

KERN

De bestseller onder de analyseweegschalen. Nu ook met hoogwaardig single-cell weegstelsel



| Scherm | |
|---------------------------------|------------------|
| Scherm cijferhoogte | 14 mm |
| Scherm achtergrondverlichting | geen |
| Scherm grootte | 115×32 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Symbolische taal |

| Ontwerp | |
|---|----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 213×333×338 mm |
| Afmetingen rechthoekig windbescherming - binnen (B×D×H) | 174×162×227 mm |
| Afmetingen rechthoekig windbescherming - buiten (B×D×H) | 201×220×256 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (Ø) | 91 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal windbescherming | glas |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |

| Functies | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening | 6 |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | visueel |
| Standby-functie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Rez A (Netto-totaal) |
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Interfaces | RS-232 (optioneel) |

| Tellen | |
|---|--------------------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 1 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 10 mg |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Mogelijke referentiewaarden | 5, 10, 20, 50, 100 |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 320.000 |

| Stroomvoorziening | |
|--|------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 110 V - 230 V AC |

| Categorie | |
|------------------|-------------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Laboratoriumweegschalen |
| Productgroep | Analyseweegschalen |

| Meetsysteem | |
|--------------------------------------|--|
| Af leesbaarheid [d] | 0,0001 g |
| Af leesbaarheid karaat [d] (ct) | 0,001 ct |
| Weegbereik [Max] | 320 g |
| Weegbereik [Max] (ct) | 1600 ct |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,0005 g |
| USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%) | 400 mg |
| Reproducibilidad | 0,0002 g |
| Linearisatie | ± 0,0003 g |
| Weegstelsel | Single-Cell |
| Resolutie | 3.200.000 |
| Eenheden | g mg tI (Tw) ozt tI (Singap, Malays) ct oz tI (Cn) |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |
| Inslingertijd | 3 s |
| Opwarmtijd | 8 h |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 300 g (E2) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 150 g |

| Approval | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |

KERN ABS 320-4N



De bestseller onder de analyseweegschalen. Nu ook met hoogwaardig single-cell weegsysteem

| | |
|--|-------------------|
| Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max] | 12 V DC, 1000 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde plug-in voedingseenheid | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO AUS UK US CH |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 20 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 85 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 30 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afleesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 388×570×530 mm |
| Nettogewicht ca. | 6 kg |
| Brutogewicht ca. | 9 kg |

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-101 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

