


# KERN ACJ 200-4M



De bestseller onder de analyseweegschalen. Nu ook met hoogwaardig single-cell weegstelsel en ijkgoedkeuring [M]



|   |     |
|---|-----|
| Automatisch afstelmechanisme -<br>Standaard tijdsinterval | 4 h |
|---|-----|

## Approval

|   |         |
|---|---------|
| CE-teken  | ✓       |
| Conformiteitsbeoordeling af<br>fabriek mogelijk   | ✓       |
| Modelgoedkeuring voor<br>conformiteitsbeoordeling | ✓       |
| Nauwkeurigheidsklasse                             | I       |
| Ijkeenheid [e]                                    | 0,001 g |
| Ijkeenheid [e] (ct)                               | 0,01 ct |

## Scherm

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Scherm type                     | LCD              |
| Scherm cijferhoogte             | 14 mm            |
| Scherm achtergrondverlichting   | geen             |
| Scherm grootte                  | 115×32 mm        |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Symbolische taal |

## Ontwerp

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H)                                  | 213×333×338 mm                  |
| Afmetingen rechthoekig<br>windbescherming - binnen<br>(B×D×H) | 174×162×227 mm                  |
| Afmetingen rechthoekig<br>windbescherming - buiten (B×D×H)    | 201×220×256 mm                  |
| Afmetingen weegoppervlak (Ø)                                  | 91 mm                           |
| Materiaal behuizing   | gegoten aluminium,<br>kunststof |
| Materiaal displaybehuizing                                    | Kunststoffen                    |
| Materiaal weegoppervlak                                       | edelstaal                       |
| Materiaal windbescherming                                     | glas                            |
| Stelschroeven verstelbaar                                     | ✓                               |

## Functies

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening | 6                               |
| Tarreefunctie                 | handmatig (meerdere<br>keren)   |
| Percentage bepalen            | ✓                               |
| Telfunctie                    | ✓                               |
| Tolerantie wegen              | ✓                               |
| Standby-functie               | ✓                               |
| Recept/samenstellingsniveau   | Rez A (Netto-totaal)            |
| Totale geheugenfunctie        | ✓                               |
| Interfaces                    | RS-232 standaard USB-<br>Device |

## Categorie

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Merk             | KERN                    |
| Productcategorie | Laboratoriumweegschalen |
| Productgroep     | Analyseweegschalen      |

## Meetsysteem

|  |  |
|--|--|
| Afreesbaarheid [d]   | 0,0001 g   |
| Afreesbaarheid karaat [d] (ct)                                   | 0,001 ct   |
| Weegbereik [Max]   | 220 g  |
| Minimumgewicht [Min] (ct)  | 0,1 ct   |
| Weegbereik [Max] (ct)  | 1100 ct  |
| Excentrische belasting bij 1/3<br>[Max]                          | 0,0005 g   |
| Minimumgewicht [Min]   | 0,01 g   |
| USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)                                | 400 mg   |
| Reproducibilidad   | 0,0002 g   |
| Linearisatie   | ± 0,0003 g   |
| Weegstelsel  | Single-Cell  |
| Resolutie  | 2.200.000  |
| Eenheden   | g mg ct  |
| Eenheden (indien de eenheid wordt<br>beoordeeld op conformiteit) | g mg ct  |
| Vooraf ingestelde eenheid  | g  |
| Inslingertijd  | 3 s  |
| Opwarmtijd   | 8 h  |
| Justermogelijkheden  | Justering met intern<br>gewicht (automatisch)<br>Justering met intern<br>gewicht (handmatig) |
| Aanbevolen justergewicht   | 200 g (E2)   |
| Automatisch afstelmechanisme -<br>Temperatuurschommeling         | 2 °C   |

# KERN ACJ 200-4M



De bestseller onder de analyseweegschalen. Nu ook met hoogwaardig single-cell weegstelsel en ijkgoedkeuring [M]

## Tellen

|   |                    |
|---|--------------------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks                                | 1 mg               |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 10 mg              |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar  | ✓                  |
| Mogelijke referentiehoeveelheid   | 5, 10, 20, 50, 100 |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)  | 220.000            |

## Stroomvoorziening

|  |                  |
|--|------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 110 V - 230 V AC |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 12 V, 1 A        |
| Plug-in voedingseenheid type   | Stekkeradapter   |
| Bijgeleverde plug-in voedingseenheid                                       | Voedingseenheid  |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH    |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel                  | EURO UK US CH    |

## Milieuomstandigheden

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 20 %  |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 85 %  |
| Omgevingstemperatuur [Min]      | 10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 30 °C |

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d            |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 390×560×520 mm |
| Nettogewicht ca.              | 7 kg           |
| Brutogewicht ca.              | 10 kg          |

## Diensten

|  |         |
|--|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-201 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie                  | 963-101 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat          | 969-517 |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

