


KERN ADJ 600-C3

KERN

La moins chère des balances d'analyse, avec ajustage interne ou externe - maintenant en version avec [Max] 220 g !



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produit	Balances d'analyses

Système de mesure

Lecture [d]	0,0001 g
Lecture carat [d] (ct)	0,001 ct
Portée [Max]	600 ct
Portée [Max] (ct)	600 ct
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,0025 ct
USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%)	400 mg
Reproductibilité	0,002 ct
Linéarité	± 0,004 ct
Système de pesée	Compensation de force
Résolution	1.200.000
Plage de tare	600 ct
Unités de mesure	g ct lb oz
Unité pré-réglée	g
Temps de stabilisation	4 s
Temps de préchauffage	8 h
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids interne (automatique)
Points d'ajustage possibles	100 g; 120 g
Ajustage automatique - Écart de température standard	2 °C
Ajustage automatique - Intervalle de temps standard	3 h

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran hauteur de chiffres	16 mm
Écran rétroéclairage	oui
Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	230×310×210 mm
Dimensions chambre de protection rectangulaire - à l'intérieur (L×P×H)	170×160×110 mm
Dimensions chambre de protection rectangulaire - à l'extérieur (L×P×H)	175×175×130 mm
Dimensions surface de pesée (Ø)	90 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau chambre de protection	Verre
Vis de nivellement réglables	✓

Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	6
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Détermination de pourcentage	✓
Fonction comptage	✓
Fonction Standby	✓
Interfaces	RS-232 de série

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire)	1 mg
Poids minimale par pièce au comptage (normal)	10 mg
Quantité de référence	5, 10, 20, 50, 102
Résolution de comptage (Conditions de laboratoire)	120.000

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 - 265 V; 50 - 60 Hz; 2,0 A
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V; 2 A
Bloc d'alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US

KERN ADJ 600-C3



La moins chère des balances d'analyse, avec ajustage interne ou externe - maintenant en version avec [Max] 220 g !

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option EURO UK US CH

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	20 %
Humidité atmosphérique [Max]	85 %
Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	30 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	336×455×425 mm
Poids net env.	4,6 kg
Poids brut env.	7 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-101
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

