


# KERN BFB 1T-4NM

# KERN

Weegbrug met vastgeschroefd weegplateau (IP67) en XXL-afleesinrichting, met ijkgoedkeuring [M]



Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	0,5 kg

<b>Scherm</b>	
Scherm cijferhoogte	52 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	165×64 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

<b>Ontwerp</b>	
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	250×160×58 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1500×1250×85 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1500×1250 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal met poedercoating
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	gelegerd staal
Statief kantelbaar	✓
Wandhouder	✓
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	30 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	4

<b>Functies</b>	
Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Totale geheugenfunctie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Interfaces	RS-232 standaard Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) analog (0 - 10 V)

<b>Categorie</b>	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Vloerweegschalen

<b>Meetsysteem</b>	
Afleesbaarheid [d]	500 g
Weegbereik [Max]	1500 kg
Aantal weegbereiken	1
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	3 kg
Minimumgewicht [Min]	10 kg
Reproducibilidad	0,5 kg
Linearisatie	± 1,5 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Tarrabereik	-1500 kg
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	1500 kg (M2)
Weegcel type	ZEMIC H8C 1 ton
Weegcel verbinding	6-draads

<b>Approval</b>	
CE-teken	✓

# KERN BFB 1T-4NM



Weegbrug met vastgeschroefd weegplateau (IP67) en XXL-afleesinrichting, met ijkgoedkeuring [M]

	(optionele, factory) analoog (4 - 20 mA) (optionele, factory)
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP67

<b>Tellen</b>	
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200

<b>Stroomvoorziening</b>	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel (factory)
Accu	6 V, 1.2 Ah
Accu oplaadtijd	10 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	35 h
Batterij	geen batterij

<b>Milieuomstandigheden</b>	
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C


<b>Verpakking &amp; verzending</b>	
Afleesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (BxDxH)	1610x1320x330 mm
Nettogewicht ca.	140 kg
Brutogewicht ca.	190 kg

<b>Diensten</b>	
Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-230
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

