


# KERN BIC 1T-4S

# KERN

Vloerweegschaal met hoge resolutie met 2×3000 [d] en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Vloerweegschalen

Meetsysteem	
Afreesbaarheid [d]	200 g; 500 g
Weegbereik [Max]	600 kg; 1500 kg
Aantal weegbereiken	2
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 kg; 2,5 kg
Reproducibilidad	0,2 kg; 0,5 kg
Linearisatie	± 0,6 kg; 1,5 kg
Weegstelsel	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000, 3.000
Tarrabereik	-1500 kg
Eenheden	kg lb
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	1500 kg (M1)
Weegcel type	KELI SQB
Weegcel verbinding	4-draads

Approval	
CE-teken	✓

Scherm	
Scherm type	LCD
Scherm cijferhoogte	25 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

Ontwerp	
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	235×114×51 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1000×1000×108 mm
Afmetingen (B×D×H)	1200×1000×108 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1000×1000 mm
Materiaal	staal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal met poedercoating
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	staal
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	15 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	4

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	4
Tarreefunctie	handleiding (eenmalig)
Hold-functie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - meetcel	IP67
Bescherming IP - plateau	IP67

Stroomvoorziening	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 100 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US
Accu optioneel	Accu optioneel (factory)
Batterij	4×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	60 h

Milieuomstandigheden	
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C

# KERN BIC 1T-4S



Vloerweegschaal met hoge resolutie met 2×3000 [d] en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

## Verpakking & verzending


Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1050×1050×260 mm
Nettogewicht ca.	70 kg
Brutogewicht ca.	95 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

