


KERN BIC 600K-1

KERN

Vloerweegschaal met hoge resolutie met 2×3000 [d] en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding



Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	235×114×51 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	1500×1200×85 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1200×1500×108 mm
Afmetingen (B×D×H)	1200×1500×108 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	1500×1200×110 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1200×1500 mm
Materiaal	staal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal met poedercoating
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	staal
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	15 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	4

Functies

Aantal toetsen voor bediening	4
Tarreefunctie	handleiding (eenmalig)
Hold-functie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - meetcel	IP67
Bescherming IP - plateau	IP67

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 100 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US
Accu optioneel	Accu optioneel (factory)
Batterij	4×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	60 h

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Vloerweegschalen

Meetsysteem

Afleesbaarheid [d]	100 g; 200 g
Weegbereik [Max]	300 kg; 600 kg
Aantal weegbereiken	2
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,5 kg; 1 kg
Reproducibilidad	0,1 kg; 0,2 kg
Linearisatie	± 0,3 kg; 0,6 kg
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000, 3.000
Tarrabereik	-600 kg
Eenheden	kg lb
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	600 kg (M1)
Weegcel type	KELI SQB
Weegcel verbinding	4-draads

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm type	LCD
Scherm cijferhoogte	25 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

KERN BIC 600K-1



Vloerweegschaal met hoge resolutie met 2×3000 [d] en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending


Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1270×1560×240 mm
Nettogewicht ca.	150 kg
Brutogewicht ca.	170 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

