


# KERN BID 1T-4DSM

# KERN

Vloerweegschaal met twee bereiken, met ijkgoedkeuring [M] en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding



Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	0,2 kg; 0,5 kg

## Scherms

Scherms type	LCD
Scherms cijferhoogte	25 mm
Scherms achtergrondverlichting	✓
Scherms grootte	110×35 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	268×115×80 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1000×1000×108 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1000×1000 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal met poedercoating
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	staal
Wandhouder	✓
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	15 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	4

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 5 min 30 min 15 min
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Alibigeheugen	optioneel intern geheugen
Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen	250.000

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Vloerweegschalen

## Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	200 g; 500 g
Weegbereik [Max]	600 kg; 1500 kg
Aantal weegbereiken	2
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 kg; 2,5 kg
Minimumgewicht [Min]	4 kg; 10 kg
Reproducibilidad	0,2 kg; 0,5 kg
Linearisatie	± 0,6 kg; 1,5 kg
Linearisatie in punten	3
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000, 3.000
Tarrabereik	1500 kg
Eenheden	kg g lb oz PCS tJ HJ
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	1500 kg (M1)
Weegcel type	KELI SQB
Weegcel verbinding	4-draads

## Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓

# KERN BID 1T-4DSM



Vloerweegschaal met twee bereiken, met ijkgoedkeuring [M] en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding

Interfaces	RS-232 standaard Ethernet (optionele, factory) USB (optionele, factory) WiFi (optionele, factory) Alibigeheugen (optionele, factory) USB- Host/Master (optionele, factory) Ijkstekker (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory)
Bescherming IP - complete unit	IP65
Bescherming IP - scherm	IP65
Bescherming IP - meetcel	IP67
Bescherming IP - plateau	IP67

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V DC, 1000 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu	6 V; 1.3 Ah
Accu oplaadtijd	3 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	26 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	43 h
Batterij	geen batterij
Batterij oplaadtijd	100 h

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1050×1050×260 mm
Nettogewicht ca.	70 kg

Brutogewicht ca.	95 kg
------------------	-------

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-230
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

