

# KERN BID 3T-3D

# KERN

Vloerweegschaal met twee bereiken en een hoge resolutie met uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding



Scherm cijferhoogte	25 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	110×35 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	268×115×80 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1200×1500×108 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1200×1500 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal met poedercoating
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	staal
Wandhouder	✓
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	5 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	4

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 5 min 30 min 15 min
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Alibigeheugen	optioneel intern geheugen
Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen	250.000

Interfaces	RS-232 standaard Ethernet (optionele, factory) USB (optionele, factory) WiFi (optionele, factory) Alibigeheugen (optionele, factory) USB-Host/Master (optionele, factory) IJkstekker (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory)
------------	---

Bescherming IP - scherm

IP65

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Vloerweegschalen

## Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	200 g; 500 g
Weegbereik [Max]	1500 kg; 3000 kg
Aantal weegbereiken	2
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	2,5 kg; 5 kg
Reproducibilidad	0,5 kg; 1 kg
Linearisatie	± 1,5 kg; 3 kg
Linearisatie in punten	3
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	7.500, 6.000
Tarrabereik	3000 kg
Eenheden	kg g lb oz PCS tJ HJ
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	30 min; 30 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	3000 kg (M1)
Weegcel type	KELI SQB

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Scherm type	LCD
-------------	-----

# KERN BID 3T-3D



Vloerweegschaal met twee bereiken en een hoge resolutie met uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding

Bescherming IP - meetcel IP67

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 12 V DC, 1000 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid Voedingseenheid

Accu oplaadtijd 3 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 26 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 43 h

Batterij geen batterij

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 0 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 2 d

Verzendmethode Expeditie

Afmetingen verpakking (B×D×H) 1270×1560×240 mm

Nettogewicht ca. 150 kg

Brutogewicht ca. 170 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-252

Artikelnummer voor DAKKS-kalibratie 963-132

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

