


KERN BID 3T-3M

KERN

Vloerweegschaal met ijkgoedkeuring [M] en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding



Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	1 kg

Scherms	
Scherms type	LCD
Scherms cijferhoogte	25 mm
Scherms achtergrondverlichting	✓
Scherms grootte	110×35 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	268×115×80 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1200×1500×108 mm
Afmetingen (B×D×H)	1200×1500×108 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1200×1500 mm
Materiaal	staal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal met poedercoating
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	staal
Wandhouder	✓
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	15 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	4

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 5 min 30 min 15 min
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Alibigeheugen	optioneel intern geheugen

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Vloerweegschalen

Meetsysteem	
Afreesbaarheid [d]	1000 g
Weegbereik [Max]	3000 kg
Aantal weegbereiken	1
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	5 kg
Minimumgewicht [Min]	20 kg
Reproducibilidad	1 kg
Linearisatie	± 3 kg
Linearisatie in punten	3
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Tarrabereik	3000 kg
Eenheden	kg g lb oz PCS tJ HJ
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	3000 kg (M2)
Weegcel type	KELI SQB
Weegcel verbinding	4-draads

Approval	
CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓

KERN BID 3T-3M



Vloerweegschaal met ijkgoedkeuring [M] en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding

Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen	250.000
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Interfaces	RS-232 standaard Ethernet (optionele, factory) USB (optionele, factory) WiFi (optionele, factory) Alibigeheugen (optionele, factory) USB-Host/Master (optionele, factory) Ijkstekker (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory)
Bescherming IP - complete unit	IP65
Bescherming IP - scherm	IP65
Bescherming IP - meetcel	IP67
Bescherming IP - plateau	IP67

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V DC, 1000 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu	6 V; 1.3 Ah
Accu oplaadtijd	3 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	26 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	43 h
Batterij	geen batterij

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie

Afmetingen verpakking (BxDxH)	1270×1560×240 mm
Nettogewicht ca.	150 kg
Brutogewicht ca.	170 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-252
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-232
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-132
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

