


# KERN BID 600K-1DM



Balance au sol à deux zones avec approbation d'homologation [M] et au rapport qualité/prix excellent



|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Approbation de modèle pour évaluation de la conformité | ✓              |
| Classe de précision                                    | III            |
| Échelon de vérification [e]                            | 0,1 kg; 0,2 kg |

## Écran

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Écran type                         | LCD                |
| Écran hauteur de chiffres          | 25 mm              |
| Écran rétroéclairage               | oui                |
| Écran taille                       | 110×35 mm          |
| Langues de l'interface utilisateur | Langage symbolique |

## Forme de construction

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimensions afficheur (L×P×H)                   | 268×115×80 mm                |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)         | 1200×1500×108 mm             |
| Dimensions surface de pesée (L×P)              | 1200×1500 mm                 |
| Matériau boîtier de l'écran                    | Plastiques                   |
| Matériau plateau de pesée                      | acier à revêtement de poudre |
| Matériau plateforme                            | acier, revêtement par poudre |
| Matériau capteur(s) de charge                  | acier                        |
| Support mural                                  | ✓                            |
| Longueur de câble                              | 5 m                          |
| Afficheur longueur de câble                    | 5 m                          |
| Longueur de câble de afficheur autorisée [Max] | 15 m                         |
| Vis de nivellement réglables                   | ✓                            |
| Capteurs de charge - nombre                    | 4                            |

## Fonctions

|                                                                                 |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nombre de touches pour l'utilisation                                            | 7                             |
| Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries                    | 3 min off 5 min 30 min 15 min |
| Fonction PreTare                                                                | ✓                             |
| Fonction de tare                                                                | manuellement (plusieurs fois) |
| Fonction Hold                                                                   | ✓                             |
| Détermination de pourcentage                                                    | ✓                             |
| Fonction comptage                                                               | ✓                             |
| Pesée de tolérance                                                              | ✓                             |
| Pesée de tolérance - type de signal                                             | acoustique optique            |
| Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables | ✓                             |
| Niveau de formule / de sommation                                                | Sum A                         |

## Catégorie

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Marque               | KERN                 |
| Catégorie de produit | Balances d'industrie |
| Groupe de produit    | Balances au sol      |

## Système de mesure

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Lecture [d]                                               | 100 g; 200 g                  |
| Portée [Max]                                              | 300 kg; 600 kg                |
| Nombre de portée                                          | 2                             |
| Charge excentrée à 1/3 [Max]                              | 0,5 kg; 1 kg                  |
| Poids minimal [Min]                                       | 2 kg; 4 kg                    |
| Reproductibilité                                          | 0,1 kg; 0,2 kg                |
| Linéarité                                                 | ± 0,3 kg; 0,6 kg              |
| Linéarisation en points                                   | 3                             |
| Système de pesée                                          | Jauge de contrainte           |
| Résolution                                                | 3.000, 3.000                  |
| Plage de tare                                             | 600 kg                        |
| Unités de mesure                                          | kg g lb oz PCS tJ HJ          |
| Unités (si l'appareil est évalué en termes de conformité) | kg                            |
| Unité prééglée                                            | kg                            |
| Temps de stabilisation                                    | 2 s                           |
| Temps de préchauffage                                     | 10 min                        |
| Possibilités d'ajustage                                   | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé                               | 600 kg (M1)                   |
| Cellule de pesée type de construction                     | H8C (ZEMIC)                   |
| Connexion de cellule de pesée                             | 4-conducteurs                 |

## Homologation

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Sigle CE                                           | ✓ |
| Possibilité d'évaluation de la conformité en usine | ✓ |

# KERN BID 600K-1DM



Balance au sol à deux zones avec approbation d'homologation [M] et au rapport qualité/prix excellent

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mémoire alibi                                    | mémoire interne en option                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mémoire alibi - nombre d'emplacements de mémoire | 250.000                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interfaces                                       | RS-232 de série Ethernet (en option, factory) USB (en option, factory) WiFi (en option, factory) Mémoire alibi (en option, factory) USB-Host/ Master (en option, factory) Prise d'homologation (en option, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (en option, factory) |
| Protection IP - dispositif complet               | IP65                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protection IP - écran                            | IP65                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protection IP - capteur de charge                | IP67                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protection IP - plateforme                       | IP67                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Alimentation en énergie

|                                                                            |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]                   | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]                       | 12 V DC, 1000 mA                    |
| Bloc d'alimentation type                                                   | Bloc d'alimentation                 |
| Bloc d'alimentation fourni                                                 | Unité d'alimentation électrique     |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison | EURO UK US                          |
| Batterie en option                                                         | Batterie en option - interne        |
| Batterie                                                                   | 6 V; 1.3 Ah                         |
| Batterie temps de chargement                                               | 3 h                                 |
| Batterie autonomie - avec rétroéclairage                                   | 26 h                                |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage                                   | 43 h                                |
| Pile                                                                       | pas de pile                         |
| Pile temps de chargement                                                   | 100 h                               |

## Conditions environnementales

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Humidité atmosphérique [Min] | 0 %    |
| Humidité atmosphérique [Max] | 80 %   |
| Température ambiante [Min]   | -10 °C |
| Température ambiante [Max]   | 40 °C  |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N)        | 2 d              |
| Mode de livraison            | Transporteur     |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 1270×1560×240 mm |
| Poids net env.               | 150 kg           |
| Poids brut env.              | 170 kg           |

## Services

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation | 961-250 |
| Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)       | 965-230 |
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS                    | 963-130 |
| Numéro d'article pour certificat de conformité            | 969-517 |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

