


KERN BID 600K-1DS

KERN

Vloerweegschaal met twee bereiken en een hoge resolutie met uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding



Nauwkeurigheidsklasse III

Scherm	
Scherm type	LCD
Scherm cijferhoogte	25 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	110×35 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	268×115×80 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1000×1000×108 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1000×1000 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal met poedercoating
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal meetcel(len)	staal
Wandhouder	✓
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	5 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	4

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 5 min 30 min 15 min
PreTare-functie	✓
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Alibigeheugen	optioneel intern geheugen
Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen	250.000
Interfaces	RS-232 standaard Ethernet (optionele, factory) USB (optionele, factory) WiFi (optionele, factory) Alibigeheugen (optionele, factory) USB-Host/Master (optionele,

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Vloerweegschalen

Meetsysteem	
Afleesbaarheid [d]	50 g; 100 g
Weegbereik [Max]	300 kg; 600 kg
Aantal weegbereiken	2
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,5 kg; 1 kg
Reproducibilidad	0,1 kg; 0,2 kg
Linearisatie	± 0,3 kg; 0,6 kg
Linearisatie in punten	3
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	6.000, 6.000
Tarrabereik	600 kg
Eenheden	kg g lb oz PCS tJ HJ
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	30 min; 30 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	600 kg (M1)
Weegcel type	H8C (ZEMIC)

Approval	
CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓

KERN BID 600K-1DS



Vloerweegschaal met twee bereiken en een hoge resolutie met uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY



	factory) Ijkstekker (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory)
Bescherming IP - scherm	IP65
Bescherming IP - meetcel	IP67

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V DC, 1000 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Accu oplaadtijd	3 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	26 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	43 h
Batterij	geen batterij

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1080×1080×215 mm
Nettogewicht ca.	70 kg
Brutogewicht ca.	95 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor DAKKS-kalibratie	963-130