

KERN CCA 10K-4M

KERN

Telsysteem met hoge resolutie met ijkgoedkeuring voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999



Referentie weegschaal -
artikelnummer

EWJ 6000-1M

Approval

| | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk | ✓ |
| Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling | ✓ |

Scherm

| | |
|-------------------------------|-------|
| Scherm cijferhoogte | 20 mm |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |

Ontwerp

| | |
|--|----------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 250×160×65 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 300×240×110 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 300×240 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | metaal, gelakt |
| Materiaal plateau | Edelstaal |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Kabellengte | 1,5 m |
| Afleesinrichting kabellengte | 5 m |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |

Functies

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening | 28 |
| PreTare-functie | ✓ |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Telfunctie | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Omrekeningsfunctie | ✓ |
| PLU - totaal | 100 |
| Geheugenfunctie | ✓ |
| Interfaces | RS-232 standaard |
| Bescherming IP - complete unit | IP23 |
| Bescherming IP - scherm | geen IP-beveiliging |
| Bescherming IP - meetcel | IP65 |
| Bescherming IP - plateau | IP65 |

Tellen

| | |
|---|--------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 100 mg |
|---|--------|

Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschalen |
| Productgroep | Telsystemen |

Meetsysteem

| | |
|---|---------------------------------|
| Referentie weegschaal - Afleesbaarheid [d] | 0,0001 kg |
| Kwantiteits weegschaal - Afleesbaarheid [d] | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Referentie weegschaal - Weegbereik [Max] | 6 kg |
| Kwantiteits weegschaal - Weegbereik [Max] | 6 kg; 15 kg |
| Kwantiteits weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Referentie weegschaal | 0,0003 kg |
| Linearisatie | ± |
| Kwantiteits weegschaal - Reproducibilidad | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Referentie weegschaal - Reproducibilidad | 0,0001 kg |
| Referentie weegschaal - Linearisatie | 0,0003 kg |
| Kwantiteits weegschaal - Linearisatie | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Eenheden | kg |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Inslingertijd | 2 s |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 6 kg (M1) |
| Kwantiteits weegschaal - Artikelnummer | IFS 10K-3M |

KERN CCA 10K-4M

KERN

Telsysteem met hoge resolutie met ijkgoedkeuring voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999

| | |
|---|--------------------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 1 g |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 20, 50, 100 |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 150.000 |

Stroomvoorziening

| | |
|--|-----------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 - 240 V |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde plug-in voedingseenheid | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK CH |
| Accu oplaadtijd | 12 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 8 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 18 h |
| Batterij | geen batterij |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 0 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |

Verpakking & verzending


| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 4 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 695×405×490 mm |
| Nettogewicht ca. | 9 kg |
| Brutogewicht ca. | 12 kg |

Diensten

| | |
|--|-------------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-229-216 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-129-127 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

