


# KERN CCA 30K-5M

# KERN

Telsysteem met hoge resolutie met ijkgoedkeuring voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999



Referentie weegschaal - artikelnummer EWJ 600-2M

## Approval

|  |   |
|--|---|
| CE-teken                                       | ✓ |
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk   | ✓ |
| Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling | ✓ |

## Scherm

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Scherm cijferhoogte           | 20 mm |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓     |

## Ontwerp

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 400×300×120 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 400×300 mm     |
| Materiaal behuizing            | kunststof      |
| Materiaal weegoppervlak        | metaal, gelakt |
| Materiaal meetcel(len)         | aluminium      |
| Kabellengte                    | 1,5 m          |
| Afreesinrichting kabellengte   | 5 m            |
| Stelschroeven verstelbaar      | ✓              |

## Functies

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening   | 28                         |
| PreTare-functie                 | ✓                          |
| Tarreefunctie                   | handmatig (meerdere keren) |
| Telfunctie                      | ✓                          |
| Tolerantie wegen                | ✓                          |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch                 |
| Omrekeningsfunctie              | ✓                          |
| Recept/samenstellingsniveau     | Rez A (Netto-totaal)       |
| PLU - totaal                    | 100                        |
| Totale geheugenfunctie          | ✓                          |
| Geheugenfunctie                 | ✓                          |
| Interfaces                      | RS-232 standaard           |
| Bescherming IP - complete unit  | IP23                       |
| Bescherming IP - meetcel        | IP65                       |
| Bescherming IP - plateau        | IP65                       |

## Tellen

|   |        |
|---|--------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks                                | 20 mg  |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 200 mg |

## Categorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Merk             | KERN                 |
| Productcategorie | Industrieweegschalen |
| Productgroep     | Telsystemen          |

## Meetsysteem

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Referentie weegschaal - Afleesbaarheid [d]                    | 0,00001 kg                   |
| Kwantiteits weegschaal - Afleesbaarheid [d]                   | 0,005 kg; 0,01 kg            |
| Referentie weegschaal - Weegbereik [Max]                      | 0,6 kg                       |
| Kwantiteits weegschaal - Weegbereik [Max]                     | 15 kg; 30 kg                 |
| Kwantiteits weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,005 kg; 0,01 kg            |
| Referentie weegschaal   | 0,00003 kg                   |
| Linearisatie  | ±                            |
| Kwantiteits weegschaal - Reproducibilidad                     | 0,005 kg; 0,01 kg            |
| Referentie weegschaal - Reproducibilidad                      | 0,00001 kg                   |
| Referentie weegschaal - Linearisatie                          | 0,00003 kg                   |
| Kwantiteits weegschaal - Linearisatie                         | 0,005 kg; 0,01 kg            |
| Weegstelsysteem   | Rekmeetstrip                 |
| Eenheden  | kg                           |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | kg                           |
| Vooraf ingestelde eenheid                                     | kg                           |
| Inslingertijd   | 2 s                          |
| Justermogelijkheden   | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht                                      | 6 kg (M1)                    |
| Kwantiteits weegschaal - Artikelnummer                        | IFS 30K-3M                   |

# KERN CCA 30K-5M

# KERN

Telsysteem met hoge resolutie met ijkgoedkeuring voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999

|  |                    |
|--|--------------------|
| Tel-referentiegewicht invoerbaar               | ✓                  |
| Mogelijke referentiehoeveelheid                | 5, 10, 20, 50, 100 |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 1.500.000          |

## Stroomvoorziening

|  |                   |
|--|-------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 100 - 240 V       |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 12 V, 500 mA      |
| Plug-in voedingseenheid type   | Stekkeradapter    |
| Bijgeleverde plug-in voedingseenheid                                       | Voedingseenheid   |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH     |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel                  | EURO AUS UK US CH |
| Accu oplaadtijd  | 12 h              |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting                             | 8 h               |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting                          | 18 h              |

## Milieuomstandigheden

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 %   |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %  |
| Omgevingstemperatuur [Min]      | 0 °C  |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 40 °C |

## Verpakking & verzending


|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 4 d            |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 795×460×495 mm |
| Nettogewicht ca.              | 14 kg          |
| Brutogewicht ca.              | 16 kg          |
| Verzendgewicht                | 15,385 kg      |

## Diensten

|  |             |
|--|-------------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-228-216 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie                  | 962-128-127 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat          | 969-517     |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

