


KERN CCS 10K-6

KERN

Telsysteem voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999



Kwantiteits weegschaal - Artikelnummer	KFP 15V20M
Referentie weegschaal - artikelnummer	CFS 300-3

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	20 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

Ontwerp

Afmetingen weegplateau (B×D×H)	300×240×110 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	320×330×125 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	300×240 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Kabellengte	1,5 m
Afleesinrichting kabellengte	2,5 m
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	selecteerbaar
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Omrekeningsfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
PLU - totaal	100
Totale geheugenfunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Interfaces	RS-232 standaard
Bescherming IP - scherm	IP23
Bescherming IP - meetcel	IP65
Bescherming IP - plateau	IP65

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	5 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	50 mg

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Telsystemen

Meetsysteem

Referentie weegschaal - Afleesbaarheid [d]	0,000001 kg
Kwantiteits weegschaal - Afleesbaarheid [d]	0,0005 kg
Referentie weegschaal - Weegbereik [Max]	0,3 kg
Kwantiteits weegschaal - Weegbereik [Max]	15 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,000006 kg
Kwantiteits weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,0025 kg
Referentie weegschaal	0,000006 kg
Reproducibilidad	0,000002 kg
Linearisatie	± 0,000005 kg
Kwantiteits weegschaal - Reproducibilidad	0,0005 kg
Referentie weegschaal - Reproducibilidad	0,000002 kg
Referentie weegschaal - Linearisatie	0,000004 kg
Kwantiteits weegschaal - Linearisatie	0,0015 kg
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Eenheden	g
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	300 g (F1)
Weegcel type	aluminium Alloy IP64

KERN CCS 10K-6



Telsysteem voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999

Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	n (willekeurig aantal stukken)
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	3.000.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel
Accu	GAB-A04
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	40 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	60 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	630×530×335 mm
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	11 kg
Verzendgewicht	22,4 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	abhängig von Auflösung/ Max depends on resolution and capacity
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-128-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

