


KERN CCS 150K0.1L



Telsysteem voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999



| | |
|--|-----------------|
| Kwantiteits weegschaal - Artikelnummer | TKFP 150V20LM-A |
| Referentie weegschaal - artikelnummer | CFS 6K0.1 |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|-------------------------------|-------|
| Scherm cijferhoogte | 20 mm |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |

Ontwerp

| | |
|--|----------------|
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 650×500×142 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 320×330×125 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 650×500 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Kabellengte | 1,5 m |
| Afreesinrichting kabellengte | 2,5 m |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |

Functies

| | |
|---|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening | 20 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | selecteerbaar |
| PreTare-functie | ✓ |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Telfunctie | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Omrekeningsfunctie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Rez A (Netto-totaal) |
| PLU - totaal | 100 |
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Geheugenfunctie | ✓ |
| Interfaces | RS-232 standaard |
| Bescherming IP - scherm | IP23 |
| Bescherming IP - meetcel | IP65 |
| Bescherming IP - plateau | IP65 |

Tellen

| | |
|--|--------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 100 mg |
|--|--------|

Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschalen |
| Productgroep | Telsystemen |

Meetsysteem

| | |
|---|------------------------------|
| Referentie weegschaal - Afleesbaarheid [d] | 0,0001 kg |
| Kwantiteits weegschaal - Afleesbaarheid [d] | 0,005 kg |
| Referentie weegschaal - Weegbereik [Max] | 6 kg |
| Kwantiteits weegschaal - Weegbereik [Max] | 150 kg |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,05 kg |
| Kwantiteits weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,025 kg |
| Referentie weegschaal | 0,0005 kg |
| Reproducibilidad | 0,05 kg |
| Linearisatie | ± 0,05 kg |
| Kwantiteits weegschaal - Reproducibilidad | 0,005 kg |
| Referentie weegschaal - Reproducibilidad | 0,0001 kg |
| Referentie weegschaal - Linearisatie | 0,0002 kg |
| Kwantiteits weegschaal - Linearisatie | 0,02 kg |
| Weegstelsysteem | Rekmeetstrip |
| Eenheden | kg lb |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Inslingertijd | 2 s |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 150 kg (M1) |
| Weegcel type | aluminium Alloy IP64 |

KERN CCS 150K0.1L

KERN

Telsysteem voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999

| | |
|---|--------------------------------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 1 g |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | n (willekeurig aantal stukken) |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 1.500.000 |

Stroomvoorziening

| | |
|--|-------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde plug-in voedingseenheid | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO UK US CH |
| Accu optioneel | Accu optioneel |
| Accu | GAB-A04 |
| Accu oplaadtijd | 12 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 70 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 60 h |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 0 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afleesbaarheid kracht [d] (N) | 2 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 720×580×410 mm |
| Nettogewicht ca. | 24 kg |
| Brutogewicht ca. | 28 kg |

Diensten

| | |
|--|--|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | abhängig von Auflösung/ Max depends on resolution and capacity |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 962-129-128 |

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |
|---|---------|

Piktogramme

STANDARD



OPTION

