

# KERN CCS 1T-1U

# KERN

Système de comptage pour le comptage de petites pièces en grandes quantités, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999



Balance de référence - numéro d'article	CFS 6K0.1
---	-----------

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Écran

Écran hauteur de chiffres	20 mm
Écran rétroéclairage	oui

## Forme de construction

Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	840×1190×90 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	840×1190 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	métal laqué
Matériau capteur(s) de charge	aluminium
Longueur de câble	1,5 m
Afficheur longueur de câble	5 m
Vis de nivellement réglables	✓

## Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	20
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	sélectionnable
Fonction PreTare	✓
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Fonction comptage	✓
Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	acoustique optique
Fonction de conversion	✓
Niveau de formule / de sommation	Rez A (Netto-Total)
PLU - total	100
Fonction de mémoire de somme	✓
Fonction mémoire	✓
Pesage de charges suspendues	Non
Interfaces	RS-232 de série
Protection IP - écran	IP23
Protection IP - capteur de charge	IP65
Protection IP - plateforme	IP65

## Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire)	100 mg
Poids minimale par pièce au comptage (normal)	1 g

## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances d'industrie
Groupe de produit	Systèmes de comptage

## Système de mesure

Balance de référence - Lecture [d]	0,0001 kg
Balance de quantité - Lecture [d]	0,5 kg
Balance de référence - Portée [Max]	6 kg
Balance de quantité - Portée [Max]	1500 kg
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,0005 kg
Balance de quantité - Charge excentrée à 1/3 [Max]	1 kg
Balance de référence	0,0005 kg
Reproductibilité	0,0002 kg
Linéarité	± 0,0005 kg
Balance de quantité - Reproductibilité	0,5 kg
Balance de référence - Reproductibilité	0,0001 kg
Balance de référence - Linéarité	0,0002 kg
Balance de quantité - Linéarité	1 kg
Système de pesée	Jauge de contrainte
Unités de mesure	kg lb
Unité pré-réglée	kg
Temps de stabilisation	2 s
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	1500 kg (M1)
Cellule de pesée type de construction	aluminum Alloy IP64

# KERN CCS 1T-1U



Système de comptage pour le comptage de petites pièces en grandes quantités, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999

Possibilité de saisir le poids de comptage de référence	✓
Quantité de référence	n (tout nombre de pièces)
Résolution de comptage (Conditions de laboratoire)	15.000.000

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V, 500 mA
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Batterie en option	Batterie en option
Batterie	GAB-A04
Batterie temps de chargement	12 h
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	70 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	60 h

## Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	0 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	4 d
Mode de livraison	Transporteur
Dimensions emballage (L×P×H)	1355×510×450 mm
Poids net env.	46 kg
Poids brut env.	50 kg

## Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	abhängig von Auflösung/ Max   depends on resolution and capacity
Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	962-130-128
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

