


KERN CE HSN



Unité de contrôle super compact (module de rails) pour montage dans les armoires de commande



Emballage & expédition


Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	260×155×140 mm
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,45 kg
Poids d'expédition	1,1 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation **auf Anfrage | on request**

Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Composants de technologie de mesure
Groupe de produit	Transmetteurs de pesée

Système de mesure

Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Résolution du terminal (non étalonnable)	10.000
Connexion de cellule de pesée	6-conducteurs
Fréquence de mesure interne	1600 Hz
Nombre de plateformes / canaux	1

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran type	LED à 7 segments
Écran hauteur de chiffres	7,62 mm

Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	120×101×23 mm
------------------------------	---------------

Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	3
Fonction de tare	automatique & manuel (plusieurs fois)
Interfaces	Digital I/O RS-485 USB-Device Profinet
Protection IP - dispositif complet	IP20