


# KERN CE HSN



Zeer compacte afleeseenheid (DIN-railmodel) voor de montage in schakelkasten



## Verpakking & verzending


Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	260x155x140 mm
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	1,1 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	auf Anfrage   on request
--	--------------------------

## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechnische componenten
Productgroep	Weegtransmitters

## Meetsysteem

Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Resolutie terminal (niet kalibreerbaar)	10.000
Weegcel verbinding	6-draads
Interne meetfrequentie	1600 Hz
Aantal platforms / kanalen	1

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Scherm type	7 segment LED
Scherm cijferhoogte	7,62 mm

## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (BxDxH)	120x101x23 mm
-------------------------------------	---------------

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	3
Tarreefunctie	automatisch & handmatig (meerdere keren)
Interfaces	Digital I/O RS-485 USB-Device Profinet
Bescherming IP - complete unit	IP20