

# KERN CFS 50K-3

# KERN

Professionele telweegschaal met fijne schaalverdeling en 100 geheugenplaatsen voor artikelen en met interface voor een tweede weegschaal, numerieke resolutie 50.000 punten



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industriewegschalen
Productgroep	Telsystemen

## Meetsysteem

Af leesbaarheid [d]	1 g
Weegbereik [Max]	50 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,005 kg
Reproducibilidad	0,001 kg
Linearisatie	± 0,002 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	50.000
Tarrabereik	50 kg
Eenheden	kg lb
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	120 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	50 kg (F2)
Mogelijke aanpassingspunten	15 kg; 30 kg; 50 kg
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Scherm cijferhoogte	20 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	370×360×100 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	370×360×125 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	370×240 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	20
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	selecteerbaar
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Omrekeningsfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
PLU - totaal	100
Totale geheugenfunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Interfaces	RS-232 standaard Interface for a secondary balance
Bescherming IP - complete unit	IP23
Bescherming IP - meetcel	IP65

## Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	1 g
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	10 g
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	n (willekeurig aantal stukken)
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	50.000

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
--	-------------------------

# KERN CFS 50K-3



Professionele telweegschaal met fijne schaalverdeling en 100 geheugenplaatsen voor artikelen en met interface voor een tweede weegschaal, numerieke resolutie 50.000 punten

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel
Accu oplaadtijd	14 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	40 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	70 h

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	470×440×205 mm
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Brutogewicht ca.	6 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

