

# KERN CH 50K100

# KERN

De klassieker onder de handhangweegschalen – perfect voor het snel wegen van verhoogde lasten



Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) 90×30×270 mm

Materiaal behuizing kunststof

Materiaal lasthaak staal

## Functies

Aantal toetsen voor bediening 3

Tarreefunctie handmatig (meerdere keren)

Hold-functie ✓

Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden ✓

Wegingen onder het weegplateau Geen

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid Batterij

Batterij 9 V Block

Batterij oplaadtijd 20 h

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] 10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 30 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (B×D×H) 225×150×70 mm

Nettogewicht ca. 0,35 kg

Brutogewicht ca. 0,55 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 963-128H

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Hangweegschalen

## Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	100 g
Weegbereik [Max]	50 kg
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Reproducibilidad	0,1 kg
Linearisatie	± 0,2 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	500
Eenheden	kg lb N
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Aanbevolen justergewicht	20 kg (M3)
Mogelijke aanpassingspunten	20 kg
Interne meetfrequentie	5 Hz

## Approval

CE-teken ✓

## Scherm

Scherm cijferhoogte	11 mm
Scherm achtergrondverlichting	geen

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H) 90×30×176,5 mm

# KERN CH 50K100



De klassieker onder de handhangweegschalen – perfect voor het snel wegen van verhoogde lasten

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

