

KERN CIB 10K-3

KERN

Robuuste telweegschaal met groot artikelgeheugen, handige bedieningsfilosofie en controleweegscherm, telresolutie tot 30.000 delen



Afmetingen weegoppervlak (BxD)	315x215 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Afreesinrichting kabellengte	5 m
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	34
PreTare-functie	✓
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Bescherming IP - meetcel	IP65

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	500 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	5 g
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	n (willekeurig aantal stukken)
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	30.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 1000 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu	6 V, 4 Ah
Accu oplaadtijd	14 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	90 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	160 h

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Telsystemen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	1 g
Weegbereik [Max]	15 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,003 kg
Reproducibilidad	0,001 kg
Linearisatie	± 0,002 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	15.000
Tarrabereik	15 kg
Eenheden	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	30 min
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justeergewicht	15 kg (M1)

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	18 mm
Scherm achtergrondverlichting	blauw, geel, groen, rood

Ontwerp

Afmetingen behuizing (BxDxH)	350x330x120 mm
------------------------------	----------------

KERN CIB 10K-3



Robuuste telweegschaal met groot artikelgeheugen, handige bedieningsfilosofie en controleweegscherm, telresolutie tot 30.000 delen

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	15 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	85 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	385×400×150 mm
Nettogewicht ca.	4,0 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	2800

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

