

# KERN CIB 3K-4

# KERN

Robuuste telweegschaal met groot artikelgeheugen, handige bedieningsfilosofie en controleweegscherm, telresolutie tot 30.000 delen



Afmetingen weegoppervlak (BxD)	315x215 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Afreesinrichting kabellengte	5 m
Stelschroeven verstelbaar	✓

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	34
PreTare-functie	✓
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Bescherming IP - meetcel	IP65

## Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	100 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	1 g
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	n (willekeurig aantal stukken)
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	30.000

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 1000 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu oplaadtijd	14 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	90 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	160 h

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Telsystemen

## Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	0,2 g
Weegbereik [Max]	3 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,0006 kg
Reproducibilidad	0,0002 kg
Linearisatie	± 0,0004 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	15.000
Tarrabereik	3 kg
Eenheden	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	30 min
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	3 kg (M1)

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Scherm cijferhoogte	18 mm
Scherm achtergrondverlichting	blauw, geel, groen, rood

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (BxDxH)	350x330x120 mm
------------------------------	----------------

# KERN CIB 3K-4



Robuuste telweegschaal met groot artikelgeheugen, handige bedieningsfilosofie en controleweegscherm, telresolutie tot 30.000 delen

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	15 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	85 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	400×385×146 mm
Nettogewicht ca.	3,6 kg
Brutogewicht ca.	4,2 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	2800

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

