

KERN CK 5-0P1

Capteurs miniatures en aluminium

KERN



Matériau	aluminium
Longueur de câble	0,25 m

Fonctions

Protection IP - dispositif complet	IP65
------------------------------------	------

Conditions environnementales


Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	145×60×35 mm
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Cellules de mesure
Groupe de produit	Mesurer la force des cellules

Système de mesure

Portée [Max]	5 kg
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Capteur OIML classe	C2
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	1,2 mV/V
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Variance	0,15 mV/V
Cellule de pesée - erreur combinée	0,03%
Cellule de pesée charge morte [Min] (%)	0%
Cellule de pesée d'entrée - nominal	1055 O
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	1000 O
Capteur résistance d'isolement - [Min]	2000 MO
Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min]	5 V
Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max]	9 V
Cellule de pesée d'entrée - variance	10 O
Cellule de pesée résistance de sortie - variance	10 O
Directions de force	compression

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	80×12,7×12,7 mm
--------------------	-----------------