

# KERN CK 6-0P1

Capteurs miniatures en aluminium

# KERN



Matériau	aluminium
Longueur de câble	0,25 m

## Fonctions

Protection IP - dispositif complet	IP65
------------------------------------	------

## Conditions environnementales


Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	145×60×35 mm
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Cellules de mesure
Groupe de produit	Mesurer la force des cellules

## Système de mesure

Portée [Max]	6 kg
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Capteur OIML classe	C2
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	1,2 mV/V
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Variance	0,15 mV/V
Cellule de pesée - erreur combinée	0,03%
Cellule de pesée charge morte [Min] (%)	0%
Cellule de pesée d'entrée - nominal	1055 O
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	1000 O
Capteur résistance d'isolement - [Min]	2000 MO
Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min]	5 V
Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max]	9 V
Cellule de pesée d'entrée - variance	10 O
Cellule de pesée résistance de sortie - variance	10 O
Directions de force	compression

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	80×12,7×12,7 mm
--------------------	-----------------