

KERN CKE 16K0.05

KERN

Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid,
telresolutie 320.000 delen



Talen voor gebruikersinterfaces

Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	350×390×120 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	340×240 mm
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel

Wegingen onder het weegplateau
Haak (bij de levering
inbegrepen)

Interfaces

RS-232 standaard USB-
Device (optionele,
factory)

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	50 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	500 mg
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	320.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 240 V AC
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 1 A
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Telsystemen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	0,05 g
Weegbereik [Max]	16000 g
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,5 g
Reproducibilidad	0,05 g
Linearisatie	± 0,5 g
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	320.000
Tarrabereik	16000 g
Eenheden	kg g gn dwt ozt lb oz custom factor PCS
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	16 kg (F1)
Mogelijke aanpassingspunten	2 kg; 5 kg; 10 kg; 16 kg

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	25 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	120×38 mm

KERN CKE 16K0.05



Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid,
telresolutie 320.000 delen

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu	KS-A01
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	24 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	48 h
Batterij	6×1.5 V AAA
Batterij oplaadtijd	80 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	470×470×190 mm
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	8 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

