

# KERN CKE 360-3

# KERN

Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, ideaal voor de diverse mogelijkheden van Industrie 4.0-toepassingen, telresolutie van maximaal 360.000 delen



Talen voor gebruikersinterfaces      Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen behuizing (B×D×H)	163×245×65 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	163×245×123 mm
Afmetingen rondlopende windbescherming - binnen (Ø×H)	90×40 mm
Afmetingen rondlopende windbescherming - buiten (Ø×H)	106×42 mm
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	81 mm
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Edelstaal
Materiaal windbescherming	kunststof
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	5 min 2 min 1 min 30 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off 5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Wegingen onder het weegplateau	Haak (bij de levering inbegrepen)
Interfaces	RS-232 (optioneel) Ethernet (optionele) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele) USB-Device (optionele) KUP WiFi (optionele)
Bescherming IP - complete unit	-

Tellen	
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	1 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	10 mg
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industriewegschalen
Productgroep	Telsystemen

Meetsysteem	
Af leesbaarheid [d]	0,001 g
Weegbereik [Max]	360 g
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,01 g
Reproducibilidad	0,001 g
Linearisatie	± 0,005 g
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	360.000
Tarrabereik	360 g
Eenheden	kg g gn dwt ozt lb oz ffa PCS
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	360 g (F1)
Mogelijke aanpassingspunten	5 kg; 10 kg; 15 kg; 16 kg

Approval	
CE-teken	✓

Scherm	
Scherm cijferhoogte	25 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	87×29 mm

# KERN CKE 360-3



Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, ideaal voor de diverse mogelijkheden van Industrie 4.0-toepassingen, telresolutie van maximaal 360.000 delen

Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, n (willekeurig aantal stukken)
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	360.000
<b>Stroomvoorziening</b>	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 240 V AC
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	6 V, 1 A
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	24 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	48 h
Batterij	4×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	80 h

<b>Milieuomstandigheden</b>	
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

<b>Verpakking &amp; verzending</b>	
Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	235×365×175 mm
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	8 kg
Verzendgewicht	8,4 kg

<b>Diensten</b>	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

