

KERN CKE 3600-2

KERN

Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, ideaal voor de diverse mogelijkheden van Industrie 4.0-toepassingen, telresolutie van maximaal 360.000 delen



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industriewegschalen
Productgroep	Telsystemen

Meetsysteem

Af leesbaarheid [d]	0,01 g
Weegbereik [Max]	3600 g
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,1 g
Reproducibilidad	0,01 g
Linearisatie	± 0,05 g
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	360.000
Tarrabereik	3600 g
Eenheden	kg g gn dwt ozt lb oz ffa PCS
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	3,6 kg (F1)

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	25 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	87×29 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	163×245×65 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	130×130 mm
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Edelstaal
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	5 min 2 min 1 min 30 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off 5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Wegingen onder het weegplateau	Haak (bij de levering inbegrepen)
Interfaces	RS-232 (optioneel) Ethernet (optionele) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele) USB-Device (optionele) KUP WiFi (optionele)
Bescherming IP - complete unit	-

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	10 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	100 mg
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, n (willekeurig aantal stukken)
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	360.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 240 V AC
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	6 V, 1 A

KERN CKE 3600-2

KERN

Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, ideaal voor de diverse mogelijkheden van Industrie 4.0-toepassingen, telresolutie van maximaal 360.000 delen

Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	24 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	48 h
Batterij	4×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	80 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	235×365×175 mm
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	2,2 kg
Verzendgewicht	8,4 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

