

# KERN CO 10-Y1

Cellules de mesure bouton miniatures en inox

# KERN



Longueur de câble 2 m

## Fonctions

Protection IP - dispositif complet IP65

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N) 1 d  
Mode de livraison Service de colis  
Dimensions emballage (L×P×H) 120×90×85 mm  
Poids net env. 0,05 kg  
Poids brut env. 0,10 kg  
Poids d'expédition 0,2 kg

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Catégorie

Marque Sauter  
Catégorie de produit Cellules de mesure  
Groupe de produit Mesurer la force des cellules

## Système de mesure

Portée [Max] 10 kg  
Connexion de cellule de pesée 4-conducteurs  
Capteur OIML classe G5  
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal 1 mV/V  
Cellule de pesée - erreur combinée 0,5%  
Cellule de pesée d'entrée - nominal 350 Ω  
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal 350 Ω  
Capteur résistance d'isolement - [Min] 5000 MΩ  
Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min] 9 V  
Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max] 12 V  
Cellule de pesée d'entrée - variance 20 Ω  
Cellule de pesée résistance de sortie - variance 3 Ω  
Directions de force compression

## Homologation

Sigle CE ✓

## Forme de construction

Dimensions (Ø×H) 20×12 mm  
Matériau acier inox