

KERN CO 50-Y1

Cellules de mesure bouton miniatures en inox

KERN



Fonctions

Protection IP - dispositif complet IP65

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N) 1 d
Mode de livraison Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H) 120×90×85 mm
Poids net env. 0,05 kg
Poids brut env. 0,10 kg
Poids d'expédition 0,2 kg

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque Sauter
Catégorie de produit Cellules de mesure
Groupe de produit Mesurer la force des cellules

Système de mesure

Portée [Max] 50 kg
Connexion de cellule de pesée 4-conducteurs
Capteur OIML classe G5
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal 1,5 mV/V
Cellule de pesée - erreur combinée 0,5%
Cellule de pesée d'entrée - nominal 350 O
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal 350 O
Capteur résistance d'isolement - [Min] 5000 MO
Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min] 9 V
Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max] 12 V
Cellule de pesée d'entrée - variance 20 O
Cellule de pesée résistance de sortie - variance 3 O
Directions de force compression

Homologation

Sigle CE ✓

Forme de construction

Matériau acier inox
Longueur de câble 2 m