

KERN CPB 6K0.1N

KERN

Voordelig professioneel model met telresolutie 60.000 delen



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweeg schalen
Productgroep	Telsystemen

Meetsysteem	
Af leesbaarheid [d]	0,1 g
Weeg bereik [Max]	6 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,0005 kg
Reproducibilidad	0,0002 kg
Linearisatie	± 0,0004 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	60.000
Tarrabereik	6 kg
Eenheden	g
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	120 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	5 kg (F2); 1 kg (F2)
Mogelijke aanpassingspunten	6 kg
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating

Approval	
CE-teken	✓

Scherm	
Scherm cijferhoogte	20 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

Ontwerp	
Afmetingen behuizing (B×D×H)	315×350×100 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	315×350×125 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	295×225 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	20
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min 5 min 30 min 15 min
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Totale geheugenfunctie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Interfaces	RS-232 standaard
Bescherming IP - meetcel	IP65

Tellen	
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	100 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	1 g
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	n (willekeurig aantal stukken)
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	60.000

Stroomvoorziening	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid

KERN CPB 6K0.1N



Voordelig professioneel model met telresolutie 60.000 delen

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	50 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	90 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	370×450×220 mm
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

