

KERN CPB 6K1DM

KERN

Voordelig professioneel model met ijkgoedkeuring [M] en telresolutie 60.000 delen



Ijkeenheid [e] 0,001 kg; 0,002 kg

Scherm

Scherm cijferhoogte 20 mm
Scherm achtergrondverlichting ✓

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H) 315×350×100 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) 315×350×125 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D) 295×225 mm
Materiaal behuizing kunststof
Materiaal weegoppervlak edelstaal
Stelschroeven verstelbaar ✓
Transportbeveiliging - aanhaalmoment 0,1 Nm

Functies

Aantal toetsen voor bediening 20
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf 5 min 30 min 15 min
PreTare-functie ✓
Tarreefunctie handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Telfunctie ✓
Tolerantie wegen ✓
Tolerantie wegen - signaal type akoestisch visueel
Recept/samenstellingsniveau Rez A (Netto-totaal)
Totale geheugenfunctie ✓
Wegingen onder het weegplateau Geen
Interfaces RS-232 standaard

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks 100 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden 1 g
Tel-referentiegewicht invoerbaar ✓
Mogelijke referentiehoeveelheid n (willekeurig aantal stukken)
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) 60.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning 100 V - 240 V, 50 / 60
voedingsadapter / stroom [Max] Hz

Categorie

Merk KERN
Productcategorie Industrieweegschalen
Productgroep Telsystemen

Meetsysteem

Af leesbaarheid [d] 1 g; 2 g
Weegbereik [Max] 3 kg; 6 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max] 0,005 kg; 0,01 kg
Minimumgewicht [Min] 0,02 kg
Reproducibilidad 0,001 kg; 0,002 kg
Linearisatie ± 0,002 kg; 0,004 kg
Weegsysteem Rekmeetstrip
Resolutie 3.000, 3.000
Tarrabereik 5,998 kg
Eenheden kg
Vooraf ingestelde eenheid g
Inslingertijd 2 s
Opwarmtijd 10 min; 10 min
Justermogelijkheden Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht 5 kg (F2); 1 kg (F2)
Mogelijke aanpassingspunten 3 kg; 6 kg

Approval

CE-teken ✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk ✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling ✓
Nauwkeurigheidsklasse III

KERN CPB 6K1DM



Voordelig professioneel model met ijkgoedkeuring [M] en telresolutie 60.000 delen

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	50 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	90 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	450x375x220 mm
Nettogewicht ca.	3,4 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-228
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

