

# KERN CR 250-3P1

Dynamomètre an inox, charge nominale de 250 kg

# KERN



## Forme de construction

Matériau	acier inox
Longueur de câble	3 m

## Fonctions

Protection IP - dispositif complet	IP68
------------------------------------	------

## Conditions environnementales


Température ambiante [Min]	-50 °C
Température ambiante [Max]	70 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	4 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	220×180×60 mm
Poids net env.	0,75 kg
Poids brut env.	0,90 kg
Poids d'expédition	0,881 kg

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Cellules de mesure
Groupe de produit	Mesurer la force des cellules

## Système de mesure

Portée [Max]	250 kg
Cellule de pesée - résolution (étalonnable)	3000 e
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Capteur OIML classe	C3
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	1,75 mV/V
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Variance	0,01 mV/V
Cellule de pesée Y-valeur	10000
Cellule de pesée - erreur combinée	0,023%
Cellule de pesée charge morte [Min] (%)	0%
Cellule de pesée d'entrée - nominal	1260 O
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	1020 O
Capteur résistance d'isolement - [Min]	5000 MO
Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min]	10 V
Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max]	15 V
Cellule de pesée d'entrée - variance	100 O
Cellule de pesée résistance de sortie - variance	0,5 O
Directions de force	compression

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---