

KERN CS 1000-3Q1



Capteur « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse

Directions de force traction compression

Homologation

Sigle CE ✓

Forme de construction

Dimensions (L×P×H) 80×62,1×19 mm
Matériau acier, nickelé
Longueur de câble 5 m

Fonctions

Protection IP - dispositif complet IP67

Conditions environnementales

Température ambiante [Min] -10 °C
Température ambiante [Max] 40 °C

Emballage & expédition


Lecture force [d] (N) 1 d
Mode de livraison Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H) 250×155×60 mm
Poids net env. 0,80 kg
Poids brut env. 1,00 kg
Poids d'expédition 0,966 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine (force de traction) 961-164V
Numéro d'article pour étalonnage usine (force de traction/force de compression) 961-364V

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Catégorie	
Marque	Sauter
Catégorie de produit	Cellules de mesure
Groupe de produit	Mesurer la force des cellules

Système de mesure	
Portée [Max]	1000 kg
Cellule de pesée - résolution (étalonnable)	3000 e
Connexion de cellule de pesée	6-conducteurs
Capteur OIML classe	C3
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	2 mV/V
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Variance	0,002 mV/V
Cellule de pesée Y-valeur	10000
Cellule de pesée - erreur combinée	0,017%
Cellule de pesée charge morte [Min] (%)	0%
Cellule de pesée d'entrée - nominal	400 O
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	350 O
Capteur résistance d'isolement - [Min]	5000 MO
Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min]	10 V
Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max]	15 V
Cellule de pesée d'entrée - variance	20 O
Cellule de pesée résistance de sortie - variance	3 O