

KERN CS 2500-3P1

KERN

Capteur « S » 4 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse



Fonctions

Protection IP - dispositif complet IP67

Conditions environnementales

Température ambiante [Min] -35 °C

Température ambiante [Max] 65 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N) 1 d

Mode de livraison Service de colis

Dimensions emballage (L×P×H) 205×170×60 mm

Poids net env. 1,4 kg

Poids brut env. 1,4 kg

Poids d'expédition 1,399 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine (force de traction) 961-165V

Numéro d'article pour étalonnage usine (force de compression) 961-265V

Numéro d'article pour étalonnage usine (force de traction/force de compression) 961-365V

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Cellules de mesure
Groupe de produit	Mesurer la force des cellules

Système de mesure

Portée [Max]	2500 kg
Cellule de pesée - résolution (étalonnable)	3000 e
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Capteur OIML classe	C3
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	2 mV/V
Cellule de pesée Y-valeur	10000
Cellule de pesée - erreur combinée	0,02%
Cellule de pesée d'entrée - nominal	350 O
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	351 O
Capteur résistance d'isolement - [Min]	500 MO
Directions de force	traction compression

Homologation

Sigle CE ✓

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	76,2×101,6×27,2 mm
Matériau	acier, nickelé
Longueur de câble	6 m