

KERN CT 500-3P2

Shear-beam van edelstaal

KERN



Kabellengte 4 m

Functies

Bescherming IP - complete unit IP67

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] -35 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 65 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (BxDxH) 225x115x45 mm

Nettogewicht ca. 0,95 kg

Brutogewicht ca. 1,00 kg

Verzendgewicht 0,97 kg

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetcellen
Productgroep	Metten van celkracht

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	500 kg
Weegcel resolutie (kalibreerbaar)	3000 e
Weegcel verbinding	4-draads
Weegcel OIML klasse	C3
Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal	3 mV/V
Weegcel - karakteristieke waarde - variantie	0,003 mV/V
Weegcel Y-waarde	10000
Weegcel - Gecombineerde fout	0,023%
Weegcel dode lading [Min] (%)	0%
Weegcel ingangsweerstand - nominaal	350 O
Weegcel Uitgangsweerstand - nominaal	350 O
Weegcel isolatieweerstand - [Min]	5000 MO
Weegcel aanbevolen voedingsspanning [Min]	5 V
Weegcel aanbevolen voedingsspanning [Max]	12 V
Weegcel ingangsweerstand - variantie	3,5 O
Weegcel Uitgangsweerstand - variantie	3,5 O
Krachtrichtingen	druk

Approval

CE-teken ✓

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH) 130x34x31,8 mm

Materiaal staal vernikkeld

imLab



www.imlab.eu - info@imlab.eu



+33(0)3 20 55 19 11



+32(0)16 73 55 72