

KERN CXB 30K10NM

KERN

Instapmodel in professioneel tellen met ijkgoedkeuring [M], telresolutie 30.000 delen



Scherm

Scherm cijferhoogte 18 mm

Scherm achtergrondverlichting ✓

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H) 300×330×110 mm

Afmetingen weegoppervlak (B×D) 300×225 mm

Materiaal behuizing kunststof

Materiaal weegoppervlak edelstaal

Stelschroeven verstelbaar ✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening 20

Tarreefunctie handmatig (meerdere keren)

Telfunctie ✓

Tolerantie wegen - signaal type akoestisch

Recept/samenstellingsniveau Rez A (Netto-totaal)

Wegingen onder het weegplateau Geen

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks 1 g

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden 10 g

Tel-referentiegewicht invoerbaar ✓

Mogelijke referentiehoeveelheid n (willekeurig aantal stukken)

Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) 30.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Plug-in voedingseenheid type Ingebouwde voedingseenheid

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid Batterij & Voeding

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel UK CH

Accu 6 V, 4 Ah

Accu oplaadtijd 8 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 60 h

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Telsystemen

Meetsysteem

Af leesbaarheid [d]	10 g
Weegbereik [Max]	30000 g
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	30 g
Minimumgewicht [Min]	200 g
Reproducibilidad	10 g
Linearisatie	± 20 g
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Tarrabereik	30000 g
Eenheden	kg g
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	20 kg (M1); 10 kg (M1)

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	10 g

KERN CXB 30K10NM



Instapmodel in professioneel tellen met ijkgoedkeuring [M], telresolutie 30.000 delen

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	200 h
---	-------

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	15 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	85 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	375×395×175 mm
Nettogewicht ca.	4,0 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	2800

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-228
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

