

KERN CXB 30K2

Instapmodel in professioneel tellen, telresolutie 30.000 delen

KERN



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Telsystemen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	2 g
Weegbereik [Max]	30000 g
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	6 g
Reproducibilidad	2 g
Linearisatie	± 4 g
Weegstelsel	Rekmeetstrip
Resolutie	15.000
Eenheden	kg g
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	30 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	20 kg (M1); 10 kg (M1)

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	18 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

Ontwerp

Afmetingen behuizing (BxDxH)	300x330x110 mm
Afmetingen weegoppervlak (BxD)	300x225 mm

Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	20
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Totale geheugenfunctie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	1 g
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	10 g
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	n (willekeurig aantal stukken)
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	30.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK CH
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	60 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	200 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	15 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	85 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

KERN CXB 30K2



Instapmodel in professioneel tellen, telresolutie 30.000 delen

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	375×400×178 mm
Nettogewicht ca.	4,0 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	2800

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

DAkkS
+3 DAYS