

KERN CXB 3K1NM

KERN

Instapmodel in professioneel tellen met ijkgoedkeuring [M], telresolutie 30.000 delen



Scherms

Scherms cijferhoogte	18 mm
Scherms achtergrondverlichting	✓

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	300×330×110 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	300×225 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	20
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Wegingen onder het weegplateau	Geen

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	100 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	1 g
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	n (willekeurig aantal stukken)
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	30.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK CH
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	60 h

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Telsystemen

Meetsysteem

Af leesbaarheid [d]	1 g
Weegbereik [Max]	3000 g
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	3 g
Minimumgewicht [Min]	20 g
Reproducibilidad	1 g
Linearisatie	± 2 g
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Tarrabereik	3000 g
Eenheden	kg g
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	2 kg (M1); 1 kg (M1)

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	1 g

KERN CXB 3K1NM



Instapmodel in professioneel tellen met ijkgoedkeuring [M], telresolutie 30.000 delen

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 200 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	15 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	85 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	380×390×170 mm
Nettogewicht ca.	4,0 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	2800

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-227
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

