

# KERN CXB 6K0.5

# KERN

Le modèle d'entrée de gamme dans le comptage professionnel, résolution de comptage 30.000 points



Matériau plateau de pesée	inox
Vis de nivellement réglables	✓

## Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	20
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Fonction comptage	✓
Pesée de tolérance - type de signal	acoustique
Niveau de formule / de sommation	Rez A (Netto-Total)
Fonction de mémoire de somme	✓
Pesage de charges suspendues	Non

## Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire)	200 mg
Poids minimale par pièce au comptage (normal)	2 g
Possibilité de saisir le poids de comptage de référence	✓
Quantité de référence	n (tout nombre de pièces)
Résolution de comptage (Conditions de laboratoire)	30.000

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation intégré
Bloc d'alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK CH
Batterie temps de chargement	8 h
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	60 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	200 h

## Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	15 %
Humidité atmosphérique [Max]	85 %
Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances d'industrie
Groupe de produit	Systèmes de comptage

## Système de mesure

Lecture [d]	0,5 g
Portée [Max]	6000 g
Charge excentrée à 1/3 [Max]	1,5 g
Reproductibilité	0,5 g
Linéarité	± 1 g
Système de pesée	Jauge de contrainte
Résolution	12.000
Unités de mesure	kg g
Unité pré-réglée	g
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	30 min
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	5 kg (M1)

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Écran

Écran hauteur de chiffres	18 mm
Écran rétroéclairage	oui

## Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	300×330×110 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	300×220 mm
Matériau boîtier	plastique

# KERN CXB 6K0.5



Le modèle d'entrée de gamme dans le comptage professionnel, résolution de comptage 30.000 points

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	380×400×175 mm
Poids net env.	4,0 kg
Poids brut env.	4,4 kg
Numéro ONU (matières dangereuses)	2800

## Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-248
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-128
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

