

# KERN CXB 6K2NM

# KERN

Instapmodel in professioneel tellen met ijkgoedkeuring [M], telresolutie 30.000 delen



## Scherms

Scherms cijferhoogte 18 mm

Scherms achtergrondverlichting ✓

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H) 300×330×110 mm

Afmetingen weegoppervlak (B×D) 300×225 mm

Materiaal behuizing kunststof

Materiaal weegoppervlak edelstaal

Stelschroeven verstelbaar ✓

## Functies

Aantal toetsen voor bediening 20

Tarreefunctie handmatig (meerdere keren)

Telfunctie ✓

Tolerantie wegen - signaal type akoestisch

Recept/samenstellingsniveau Rez A (Netto-totaal)

Totale geheugenfunctie ✓

Wegingen onder het weegplateau Geen

## Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks 200 mg

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden 2 g

Tel-referentiegewicht invoerbaar ✓

Mogelijke referentiehoeveelheid n (willekeurig aantal stuks)

Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) 30.000

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Plug-in voedingseenheid type Ingebouwde voedingseenheid

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid Batterij & Voeding

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel UK CH

Accu 6 V, 4 Ah

Accu oplaadtijd 8 h

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Telsystemen

## Meetsysteem

Af leesbaarheid [d]	2 g
Weegbereik [Max]	6000 g
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	6 g
Minimumgewicht [Min]	40 g
Reproducibilidad	2 g
Linearisatie	± 4 g
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Tarrabereik	6000 g
Eenheden	kg g
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	6 kg (M1)

## Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	2 g

# KERN CXB 6K2NM



Instapmodel in professioneel tellen met ijkgoedkeuring [M], telresolutie 30.000 delen

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 60 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 200 h

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 15 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 85 %

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (B×D×H) 380×400×185 mm

Nettogewicht ca. 4,0 kg

Brutogewicht ca. 4,4 kg

UN-nummer (gevaarlijke stof) 2800

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-248

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 965-228

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-128

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

