

KERN DA 1-4

KERN

Contrôle confortable de bouchons à vis, p.ex. des bouteilles, bocals



| | |
|---------------------------|---|
| Fonction de valeur limite | ✓ |
| Fonction mémoire | ✓ |

Alimentation en énergie

| | |
|--|--------------------------------------|
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max] | 100 V - 240 V |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max] | 9 V, 500 mA |
| Bloc d'alimentation type | Bloc d'alimentation |
| Bloc d'alimentation fourni | Batteries et alimentation électrique |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison | EURO CH |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option | EURO AUS UK US CH |
| Batterie temps de chargement | 14 h |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage | 18 h |

Conditions environnementales

| | |
|----------------------------|-------|
| Température ambiante [Min] | 15 °C |
| Température ambiante [Max] | 35 °C |

Emballage & expédition

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 370×325×110 mm |
| Poids net env. | 3,0 kg |
| Poids brut env. | 3,8 kg |
| Numéro ONU (matières dangereuses) | 3496 |

Services

| | |
|--|---------|
| Numéro d'article pour étalonnage usine | 961-120 |
|--|---------|

Catégorie

| | |
|----------------------|---|
| Marque | Sauter |
| Catégorie de produit | Couplemètres |
| Groupe de produit | Dispositifs de mesure de couple pour serrures rotatives |

Système de mesure

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Lecture couple [d] (Nm) | 0,2 mNm |
| Protection de surcharge (% de [Max]) | 120% |
| Plage de mesure couple [Max] (Nm) | 1 Nm |
| Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
| Unités de mesure | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs |
| Fréquence de mesure interne | 1000 Hz |
| Objet d'essai diamètre [Max] | 16,5 cm |

Homologation

| | |
|----------|---|
| Sigle CE | ✓ |
|----------|---|

Écran

| | |
|------------------|--------|
| Écran résolution | 128×64 |
|------------------|--------|

Forme de construction

| | |
|----------------------------|----------------|
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 260×160×60 mm |
| Dimensions (L×P×H) | 100×160×250 mm |
| Matériau boîtier | métal, laqué |

Fonctions

| | |
|--|------------|
| Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries | 1 - 60 min |
| Fonction Peak | ✓ |

KERN DA 1-4



Contrôle confortable de bouchons à vis, p.ex. des bouteilles, bocals

Piktogramme

STANDARD



OPTION

