

KERN DA 1-4



Comfortabele controle van draaisluitingen, bijv. van flessen of potten



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Draaimomentmeters
Productgroep	Draaimomentmeter voor draaigrendels

Meetsysteem

Afreesbaarheid draainmoment [d] (Nm)	0,2 mNm
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	120%
Meetbereik draainmoment [Max] (Nm)	1 Nm
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Eenheden	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Interne meetfrequentie	1000 Hz
Testobject diameter [Max]	16,5 cm

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm resolutie	128×64
------------------	--------

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	260×160×60 mm
Afmetingen (B×D×H)	100×160×250 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	1 - 60 min
Peak-functie	✓

Grenswaardefunctie	✓
Geheugenfunctie	✓

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu oplaadtijd	14 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	18 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	15 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	370×325×110 mm
Nettogewicht ca.	3,0 kg
Brutogewicht ca.	3,8 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	3496

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-120
---------------------------------------	---------

KERN DA 1-4



Comfortabele controle van draaisluitingen, bijv. van flessen of potten

Piktogramme

STANDARD



OPTION

