

KERN DA 10-3

KERN

Contrôle confortable de bouchons à vis, p.ex. des bouteilles, bocals



Fonction de valeur limite	✓
Fonction mémoire	✓

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 500 mA
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Batterie temps de chargement	14 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	18 h

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	15 °C
Température ambiante [Max]	35 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	375×321×110 mm
Poids net env.	3,0 kg
Poids brut env.	3,8 kg
Numéro ONU (matières dangereuses)	3496

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-120
--	---------

Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Couplemètres
Groupe de produit	Dispositifs de mesure de couple pour serrures rotatives

Système de mesure

Lecture couple [d] (Nm)	0,002 Nm
Protection de surcharge (% de [Max])	120%
Plage de mesure couple [Max] (Nm)	10 Nm
Tolérance (% de [Max])	0,5%
Unités de mesure	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Fréquence de mesure interne	1000 Hz
Objet d'essai diamètre [Max]	16,5 cm

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran résolution	128×64
------------------	--------

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	250×160×100 mm
Dimensions (L×P×H)	100×160×250 mm
Matériau boîtier	métal, laqué

Fonctions

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 - 60 min
Fonction Peak	✓

KERN DA 10-3



Contrôle confortable de bouchons à vis, p.ex. des bouteilles, bocals

Piktogramme

STANDARD



OPTION

