


KERN DAB 100-3

KERN

Dessiccateur particulièrement convivial avec lampe halogène en verre quartzé de haute qualité



Écran	
Écran hauteur de chiffres	14 mm
Écran rétroéclairage	oui

Forme de construction	
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	240×365×180 mm
Dimensions surface de pesée (Ø)	92 mm
Matériau boîtier	fonte d'aluminium, plastique
Matériau plateau de pesée	plateaux pour échantillons, alu
Vis de nivellement réglables	✓
Puissance de production de chaleur (W)	400

Fonctions	
Nombre de touches pour l'utilisation	9
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Fonction mémoire	✓
Mémoire - nombre de (marquage des) échantillons	5
Mémoire - nombre de résultats	5
Mémoire - nombre de programmes de dessiccation	15
Interfaces	RS-232 de série

Alimentation en énergie	
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	230 V AC, 50 Hz
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation intégré
Bloc d'alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK CH

Conditions environnementales	
Humidité atmosphérique [Min]	5 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	5 °C

Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produit	Dessiccateur

Système de mesure	
Lecture [d]	0,001 g
Lecture humidité [d] (%)	0,01%
Portée [Max]	110 g
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,005 g
USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%)	2 g
Température [Min] (°C)	40 °C
Température [Max] (°C)	199 °C
Reproductibilité	0,001 g
Linéarité	± 0,003 g
Système de pesée	Jauge de contrainte
Résolution	110.000
Plage de tare	110 g
Unités de mesure	g % Humidité % Matière sèche
Unité pré-réglée	g
Temps de stabilisation	3 s
Temps de préchauffage	120 min
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	100 g (F2)
Points d'ajustage possibles	100 g

Homologation	
Sigle CE	✓

KERN DAB 100-3



Dessiccateur particulièrement convivial avec lampe halogène en verre quartzeux de haute qualité

Température ambiante [Max] 40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	490×350×350 mm
Poids net env.	5,0 kg
Poids brut env.	8 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-127
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517
Numéro d'article pour étalonnage usine (température)	964-305

Piktogramme

STANDARD



OPTION

