

KERN DB 500-2

Comfortabele draaimomentcontrole vangereedschap

KERN



Peak-functie ✓

Grenswaardefunctie ✓

Geheugenfunctie ✓

Stroomvoorziening

Ingangsspanning
voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V

Ingangsspanning
voedingsadapter / stroom [Max] 9 V, 500 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde plug-in
voedingseenheid Batterij & Voeding

Plug-in voedingseenheid / adapter
voor landen - bij de levering
inbegrepen EURO CH

Plug-in voedingseenheid / adapter
voor landen - optioneel EURO AUS UK US CH

Accu oplaadtijd 14 h

Accu bedrijfsduur - zonder
achtergrondverlichting 18 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] 15 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 35 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (B×D×H) 370×325×115 mm

Nettogewicht ca. 4,0 kg

Brutogewicht ca. 4,8 kg

UN-nummer (gevaarlijke stof) 3496

Diensten

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie 961-120

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Draaimomentmeters
Productgroep	Draaimomentmeter voor gereedschap

Meetsysteem

Afleesbaarheid draaimoment [d] (Nm)	0,1 Nm
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	120%
Meetbereik draaimoment [Max] (Nm)	500 Nm
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Eenheden	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Interne meetfrequentie	1000 Hz

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm resolutie	128×64
------------------	--------

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	180×110×45 mm
Afmetingen (B×D×H)	200×100×50 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	220×110×55 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	1 - 60 min
---	------------

KERN DB 500-2



Comfortabele draaimomentcontrole vangeredschap

Piktogramme

STANDARD



OPTION

