

KERN DBS 60-3

KERN

Dessiccateur avec système de pesage Single-Cell de haute qualité pour une stabilité, une fiabilité et une vitesse de réponse exceptionnelles



Écran

Écran hauteur de chiffres 15 mm

Écran rétroéclairage oui

Forme de construction

Dimensions complètement assemblé (L×P×H) 204×336×167 mm

Dimensions surface de pesée (Ø) 95 mm

Matériau boîtier fonte d'aluminium, plastique

Matériau boîtier de l'écran Fonte d'aluminium

Matériau plateau de pesée inox

Vis de nivellement réglables ✓

Puissance de production de chaleur (W) 400

Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation 11

Fonction de tare manuellement (plusieurs fois)

Fonction Standby ✓

Fonction mémoire ✓

Mémoire - nombre de (marquage des) échantillons 99

Mémoire - nombre de résultats 100

Mémoire - nombre de programmes de dessiccation 10

Interfaces RS-232 de série USB-Device

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max] 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Bloc d'alimentation type Bloc d'alimentation intégré

Bloc d'alimentation fourni Unité d'alimentation électrique

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison EURO

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option UK CH

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min] 5 %

Humidité atmosphérique [Max] 85 %

Température ambiante [Min] 5 °C

Catégorie

Marque KERN

Catégorie de produit Balances de laboratoire

Groupe de produit Dessiccateur

Système de mesure

Lecture [d] 0,001 g

Lecture humidité [d] (%) 0,01%

Portée [Max] 60 g

Charge excentrée à 1/3 [Max] 0,002 g

USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%) 2 g

Température [Min] (°C) 50 °C

Température [Max] (°C) 200 °C

Reproductibilité 0,001 g

Linéarité ± 0,003 g

Système de pesée Single-Cell

Résolution 60.000

Plage de tare 60 g

Unités de mesure g % Humidité % Matière sèche % ATRO

Unité pré-réglée g

Temps de stabilisation 3 s

Temps de préchauffage 120 min

Possibilités d'ajustage Ajustement avec poids externe

Poids de réglage recommandé 50 g (F1)

Points d'ajustage possibles 50 g

Homologation

Sigle CE ✓

KERN DBS 60-3



Dessiccateur avec système de pesage Single-Cell de haute qualité pour une stabilité, une fiabilité et une vitesse de réponse exceptionnelles

Température ambiante [Max] 40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	347×470×373 mm
Poids net env.	4,6 kg
Poids brut env.	7 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-247
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-127
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517
Numéro d'article pour étalonnage usine (température)	964-305

Piktogramme

STANDARD



OPTION

