

# KERN DC 10-Y2

Capteur de couple statique d'acier allié

# KERN



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Cellules de mesure
Groupe de produit	Capteurs de couple

## Système de mesure

Plage de mesure couple [Max] (Nm)	10 Nm
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	1 mV/V
Cellule de pesée - erreur combinée	0,5%
Cellule de pesée d'entrée - nominal	380 Ω
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	350 Ω
Capteur résistance d'isolement - [Min]	5000 MΩ
Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min]	9 V
Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max]	12 V
Cellule de pesée d'entrée - variance	10 Ω
Cellule de pesée résistance de sortie - variance	3 Ω

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Forme de construction

Matériau	acier
Longueur de câble	2 m

## Fonctions


Protection IP - dispositif complet	IP65
------------------------------------	------

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	120×90×85 mm
Poids net env.	0,35 kg
Poids brut env.	0,35 kg
Poids d'expédition	0,326 kg

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

