

# KERN DC 10-Y2

Statische draaimomentsensor van gelegeerd staal

# KERN



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetcellen
Productgroep	Koppelsensoren

## Meetsysteem

Meetbereik draaimoment [Max] (Nm)	10 Nm
Weegcel verbinding	4-draads
Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal	1 mV/V
Weegcel - Gecombineerde fout	0,5%
Weegcel ingangsweerstand - nominaal	380 Ω
Weegcel Uitgangsweerstand - nominaal	350 Ω
Weegcel isolatieweerstand - [Min]	5000 MΩ
Weegcel aanbevolen voedingsspanning [Min]	9 V
Weegcel aanbevolen voedingsspanning [Max]	12 V
Weegcel ingangsweerstand - variantie	10 Ω
Weegcel Uitgangsweerstand - variantie	3 Ω

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Ontwerp

Materiaal	staal
Kabellengte	2 m

## Functies


Bescherming IP - complete unit	IP65
--------------------------------	------

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	120×90×85 mm
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,326 kg

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

