

KERN DE 150K2DL

KERN

Al jarenlang een succesmodel met stof- en spatwaterdichte afleeseenheid



Ontwerp

| | |
|---|----------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 225×110×55 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 522×406×98 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 520×405 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | metaal, gelakt |
| Afleesinrichting kabellengte | 1,4 m |
| Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max] | 3 m |
| Meetcellen - aantal | 1 |

Functies

| | |
|--|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening | 5 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min off |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Interfaces | RS-232 standaard |
| Bescherming IP - scherm | IP65 |

Tellen

| | |
|---|-------------------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 4 g |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 40 g |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 20, 25, 50 |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 37.500 |

Stroomvoorziening

| | |
|--|-------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 15 V, 500 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde plug-in voedingseenheid | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |

Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschalen |
| Productgroep | Plateauweegschalen |

Meetsysteem

| | |
|--------------------------------------|--|
| Afreesbaarheid [d] | 2 g; 5 g |
| Weegbereik [Max] | 60 kg; 150 kg |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,01 kg; 0,025 kg |
| Reproducibilidad | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Linearisatie | ± 0,008 kg; 0,02 kg |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Resolutie | 30.000, 30.000 |
| Tarrabereik | 150 kg |
| Eenheden | kg g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt mo lb oz ffa tol |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Inslingertijd | 2,5 s |
| Opwarmtijd | 120 min; 120 min |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 150 kg (F2) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 50 kg; 100 kg; 150 kg |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|-------------------------------|----------|
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm grootte | 87×29 mm |

KERN DE 150K2DL



Al jarenlang een succesmodel met stof- en spatwaterdichte afleeseenheid

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO UK US CH

| | |
|---|----------------|
| Accu optioneel | Accu optioneel |
| Accu | NDE-A02 |
| Accu oplaadtijd | 10 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 15 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 30 h |
| Batterij | 9 V Block |
| Batterij oplaadtijd | 12 h |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 5 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afleesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 620×610×215 mm |
| Nettogewicht ca. | 15 kg |
| Brutogewicht ca. | 17 kg |

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-249 |
| Artikelnummer voor DAKKS-kalibratie | 963-129 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

