

KERN DE 24K2A



Al jarenlang een succesmodel met stof- en spatwaterdichte afleeseenheid



Ontwerp

| | |
|---|----------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 225×110×45 mm |
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 310×305×75 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 318×308×75 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 315×305 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | metaal, gelakt |
| Afleesinrichting kabellengte | 1,4 m |
| Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max] | 3 m |
| Meetcellen - aantal | 4 |

Functies

| | |
|--|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening | 5 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min off |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Interfaces | RS-232 standaard |
| Bescherming IP - scherm | IP65 |

Tellen

| | |
|---|-------------------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 4 g |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 40 g |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 20, 25, 50 |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 6.000 |

Stroomvoorziening

| | |
|--|-------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 15 V, 500 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde plug-in voedingseenheid | Voedingseenheid |

Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschalen |
| Productgroep | Plateauweegschalen |

Meetsysteem

| | |
|--------------------------------------|--|
| Afreesbaarheid [d] | 2 g |
| Weegbereik [Max] | 24 kg |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,01 kg |
| Reproducibilidad | 0,002 kg |
| Linearisatie | ± 0,006 kg |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Resolutie | 12.000 |
| Tarrabereik | 24 kg |
| Eenheden | kg g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt mo lb oz ffa tol |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Inslingertijd | 2,5 s |
| Opwarmtijd | 30 min |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 20 kg (M1) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 10 kg; 15 kg; 20 kg |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|-------------------------------|----------|
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm grootte | 87×29 mm |

KERN DE 24K2A



Al jarenlang een succesmodel met stof- en spatwaterdichte afleeseenheid

| | |
|--|----------------|
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO UK US CH |
| Accu optioneel | Accu optioneel |
| Accu oplaadtijd | 10 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 15 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 30 h |
| Batterij | 9 V Block |
| Batterij oplaadtijd | 12 h |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 5 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |

Verpakking & verzending


| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afleesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 515×385×135 mm |
| Nettogewicht ca. | 4,8 kg |
| Brutogewicht ca. | 6 kg |

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-248 |
| Artikelnummer voor DAkks-kalibratie | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

